

Garant**Wiertła kręte z HSS/E FS, bez powłoki, Ø DC h8: 4,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114450 4,2
GTIN	4045197018618
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

wzmocniony rdzeń, niepowlekane, **spiralne, płaskie rowki wiórowe**, od 3 mm łysinki azotowane.

Końcówka o kształcie C do wielk. 3,9 mm

Końcówka o kształcie S od wielk. 4 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 36,7 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 43 mm

długość całkowita L: 75 mm

\varnothing chwytu D_s : 4,2 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
\varnothing nom. D_c	4,2 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/obr,

Długość rowków wiórowych L_c	43 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	4,2 mm
długość całkowita L	75 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	36,7 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	FS
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte