



Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, Ø DC h8: 8,2 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 114000 8,2 |
| GTIN | 4045197009227 |
| Klasa artykułu | 12B |

Opis

Wykonanie:

Walcowane rołkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 62,7 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 75 mm

długość całkowita L: 117 mm

Ø chwytu D_s : 8,2 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|-------------|
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,1 mm/obr, |
| Ø nom. D_c | 8,2 mm |
| Długość rowków wiórowych L_c | 75 mm |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| Ø chwytu D_s | 8,2 mm |
| długość całkowita L | 117 mm |

| | |
|--|-----------------|
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂ | 62,7 mm |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| typ | N |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 6-10 | 115020 6-10 |
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 6-10 | 115000 6-10 |
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 2-10 | 115000 2-10 |
| Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 2-10 | 115020 2-10 |