



## Wyrzynarka, Typ: 723415



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078210 723415
GTIN	4014586839332
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciężeniem.

Solidna otwornica metalowa zapewniająca **precyzyjne cięcie** również materiałów trudnoskrawalnych (np. INOX)

- **Spokojna praca dzięki dokładnemu wyważeniu.**
- **Kąt wyprzedzenia brzeszczotu umożliwia dobre odprowadzanie wiórów.**
- **Możliwość przełączania sposobu odprowadzenia wiórów – odsysanie albo zdmuchiwanie.**

#### w dostawie::

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

W komplecie 2 brzeszczoty.

#### wskazówka:

Brzeszczoty, zob. nr 588800.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – 073840.

oznaczenie producenta: ASTE 638

pobór mocy: 450 W

liczba skoków: 1050 - 2600 min<sup>-1</sup>

maks. grubość przecinanej stal węglowej: 10 mm

maks. grubość przecinanej stali INOX: 6 mm

skok wahadłowy: modyfikowany

## Opis techniczny

maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
odpowiednie brzeszczoty	Na zamówienie
cechy szczególne	szttywne prowadzenie, uniwersalne zastosowanie
oznaczenie producenta	ASTE 638
maks. grubość przecinanej stali INOX	6 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
masa	2,2 kg
pobór mocy	450 W
skok wahadłowy	modyfikowany
liczba skoków	1050 - 2600 min <sup>-1</sup>
konstrukcja	Kształt prosty
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Piły

## Akcesoria

Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AF	588400 T118AF
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318A	588400 T318A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118A	588400 T118A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318B	588400 T318B
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T127D	588400 T127D
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AHM	588400 T118AHM
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118B	588400 T118B