

**Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, Ø DC h8: 9,6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114000 9,6
GTIN	4045197009364
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**Walcowane rołkowo**, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 87 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 133 mm

Ø chwytu: 9,6 mm

posuw  $f$  w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,1 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw $f$ w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. $D_c$	9,6 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	87 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu $D_s$	9,6 mm
długość całkowita $L$	133 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	72,6 mm

kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

---

## Aksesoria

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 6-10	115000 6-10
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 2-10	115020 2-10
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania Typ 6-10	115020 6-10
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 2-10	115000 2-10