

Garant**Wiertła kręte, bardzo długie z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 30R2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116760 30R2
GTIN	4045197035622
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Wysoka precyzja ruchu obrotowego. Grubość i wznios rdzenia - normalne. Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Przy wierceniu głębokich otworów zalecane jest częste usuwanie wiórów i dobre chłodzenie.

Wykonanie z normalną linią śrubową. Korzystna cena.

Wierzchołek o kształcie A.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1870 R2

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c : 385 mm

długość całkowita L: 580 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	30 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	385 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita L	580 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
norma	DIN 1870 R2
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	16-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte