

Garant**Wiertła kręte, bardzo długie z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 16,5R2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 116760 16,5R2 |
| GTIN | 4045197035417 |
| Klasa artykułu | 11C |

Opis**Wykonanie:**

Wysoka precyzja ruchu obrotowego. Grubość i wznios rdzenia - normalne. Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Przy wierceniu głębokich otworów zalecane jest częste usuwanie wiórow i dobre chłodzenie.

Wykonanie z normalną linią śrubową. Korzystna cena.

Wierzchołek o kształcie A.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1870 R2

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c: 295 mm

długość całkowita L: 445 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---|-------------|
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L _c | 295 mm |
| Ø nom. D _c | 16,5 mm |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,2 mm/obr, |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| długość całkowita L | 445 mm |
| stożek Morse'a MK o wielkości | 2 |
| norma | DIN 1870 R2 |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| typ | N |
| Kąt linii śrubowej | 16-30 stopni |
| chwyt | Stożek Morse'a |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |