

**Nożyce skokowe, ID producenta: 723239****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078111 723239
GTIN	4014586869926
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- nożyce skokowe o dużej zwrotności do blach cienkich, trapezowych, falistych oraz kształtowników
- bardzo niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej trwałości stempla i matrycy
- system szybkiej wymiany QuickIN do szybkiej wymiany stempla i matrycy bez użycia narzędzi
- zmiana kierunku pracy bez użycia narzędzi
- Idealna dla głęboko rowkowanych blach trapezowych do 160 mm.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073832 i dalsze.

oznaczenie producenta: BLK 1.6LE

pobór mocy: 350 W

liczba skoków: 1500 min⁻¹

maksymalna grubość stali 400 N/mm²: 1,6 mm

maksymalna grubość stali 800 N/mm²: 0,7 mm

min. promień łuku: 70 mm

Opis techniczny

pobór mocy	350 W
prędkość skrawania	2,7 m/min
masa	1,9 kg
Szerokość cięcia	5 mm
min. promień łuku	70 mm
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,6 mm
liczba skoków	1500 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BLK 1.6LE
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
ID producenta	723239
maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	0,7 mm