

Garant**Wiertła kręte, bardzo długie z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 30R1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116760 30R1
GTIN	4045197035615
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Wysoka precyzja ruchu obrotowego. Grubość i wznios rdzenia - normalne. Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Przy wierceniu głębokich otworów zalecane jest częste usuwanie wiórów i dobre chłodzenie.

Wykonanie z normalną linią śrubową. Korzystna cena.

Wierzchołek o kształcie A.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1870 R1

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c : 305 mm

długość całkowita L: 460 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	30 mm
Długość rowków wiórowych L_c	305 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita L	460 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
norma	DIN 1870 R1
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	16-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte