

**Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, bez powłoki, Ø ostrzy: 4-12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118320 4-12
GTIN	4045197036575
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

wysokość stopni: 6 mm

długość całkowita: 79 mm

Ø chwytu: 6 mm

stopnie wiertła rosnąco o: 1 mm

Opis techniczny

stopnie wiertła rosnąco o	1 mm
wysokość stopni	6 mm
długość całkowita	79 mm
Ø chwytu	6 mm
Ø ostrzy D _c	4 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

pierścień barwny

bez

Rodzaj produktu

Wiertło stopniowe

Akcesoria

Zestaw wiertel wielostopniowych z HSS/E, nr 118320 Ø
ostrzy DC 4-30 mm

118330 4-30