

**Nauszniki kabłąkowe E-A-RCaps™****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097640 |
| GTIN | 4046719348138 |
| Klasa artykułu | 04M |

Opis**Wykonanie:**

Nauszniki kabłąkowe **E-A-RCaps™**, płytko wprowadzane i przykrywające przewód słuchowy, co zapewnia komfortowe osadzenie. Stały przebieg krzywych tłumienia zapewnia doskonałą ochronę przy dużych obciążeniach hałasem. SNR = 23 dB (H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Wyp. dodatkowe:

nr 097646 Wkładki stoperowe zamienne, komplet = 20 szt.
Materiał wkładek stoperowych: poliuretan

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|------------|
| Seria | E-A-RCaps™ |
| wartość SNR (stopień tłumienia) | 23 dB(A) |
| Materiał wkładek stoperowych | poliuretan |
| Rodzaj produktu | Półmaska |

Aksesoria

| | |
|---|--------|
| Wskaźnik hałasu NI100 | 097305 |
| Wkładki stoperowe zamienne, zestaw 10 par. E-A-RCaps™ | 097646 |