

3M**Nauszniki kabłąkowe E-A-R™ Flexicap™****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097645
GTIN	4046719533114
Klasa artykułu	04M

Opis**Wykonanie:**

Nauszniki kabłąkowe **E-A-R™ Flexicap™** z przegubem umożliwiają optymalne dopasowanie do użytkownika dzięki wielu ustawieniom, co zapewnia duży komfort noszenia. **Płytkie wprowadzanie** wkładek stoperowych do przewodu słuchowego zapobiega uciskom i jego podrażnieniom. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Wyp. dodatkowe:

nr 097646 Wkładki stoperowe zamienne, komplet = 20 szt.
wartość SNR (stopień tłumienia): 23 dB(A)

Opis techniczny

Seria	E-A-R™ Flexicap™
Materiał wkładek stoperowych	poliuretan
wartość SNR (stopień tłumienia)	23 dB(A)
Rodzaj produktu	Półmaska

Akcesoria

Wkładki stoperowe zamienne, zestaw 10 par. E-A-RCaps™

097646

Wskaźnik hałasu NI100

097305