



## Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	118500 18
GTIN	4045197037107
Klasa artykułu	11C

### Opis

#### Wykonanie:

**Korona i chwyt z 1 kawałka**(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia i dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

**Wymiar L: 8 mm.**

#### Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L <sub>ges</sub>	8 mm
Ø nomin.	18 mm
Ø chwytu	6 mm

wersja	płaskie
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja Ø	-0,05 / 0,1 mm
pierścień barwny	bez