



Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 47 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	118500 47
GTIN	4045197037398
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.**Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia**iduzym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + **0,10** / – **0,05** mm.

Wymiar L: 8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.

Materiał ostrza

 : HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	8 mm
Ø nomin.	47 mm
Ø chwytu	10 mm

wersja	płaskie
Materiał ostrza 	HM
norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja Ø	-0,05 / 0,1 mm
pierścień barwny	bez