



Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 33 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 118500 33 |
| GTIN | 4045197037251 |
| Klasa artykułu | 11C |

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.**Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia i dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,10 / – 0,05 mm.

Wymiar L: 8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.

Materiał ostrza

 : HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|-------|
| Ø nomin. | 33 mm |
| długość całkowita L _{ges} | 8 mm |
| Ø chwytu | 10 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| wersja | płaskie |
| Materiał ostrza | HM |
| norma | Norma zakładowa |
| chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
| tolerancja Ø | -0,05 / 0,1 mm |
| pierścień barwny | bez |