

Garant
Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 6,8 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	114550 6,8
GTIN	4045197021175
Klasa artykułu	11B

Opis
Wykonanie:

**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:
Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 58,8 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 69 mm

długość całkowita L: 109 mm

Ø chwytu D_s: 6,8 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L _c	69 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _c	6,8 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	6,8 mm
długość całkowita L	109 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	58,8 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Aksesoria

Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13KB	115375 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13KB	115370 1-13KB