

**Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114550 5
GTIN	4045197020994
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 52 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 86 mm

Ø chwytu: 5 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,04 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	52 mm
Ø nom. D_c	5 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	5 mm

długość całkowita L	86 mm
norma	DIN 338
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	44,5 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13	115370 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13KB	115370 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13KB	115375 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-10	115370 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-10	115375 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13	115375 1-13