

Garant**Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114550 10
GTIN	4045197021496
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 72 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 87 mm

długość całkowita L: 133 mm

\varnothing chwytu D_s : 10 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	87 mm
Liczba ostrzy Z	2
\varnothing nom. D_c	10 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	133 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	72 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13KB	115370 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-13	115370 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13KB	115375 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-10	115375 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie Typ 1-10	115370 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS-Co8 nr 114550, do uzupełniania Typ 1-13	115375 1-13