

**Automatyczna maska do spawania, tekstylna optrel® weldcap, Typ: WELDCAP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Klasa artykułu	09U

Opis**Wykonanie:**

Lekka i komfortowa nasadka do spawania z nadającym się do mycia materiału i z dużym polem widzenia. Automatyczny filtr zaciemniający z **dodatkowym trybem szlifowania**.

- **Ciemne stopnie ochrony: 9 - 12. Regulacja bezstopniowa za pomocą przycisku regulacyjnego**
- **Jasność: 3**
- **Z baterią litową 3 V (żywoćność 1 000 godzin)**
- **Kolor: czarny / jasnozielony**
- **Pole widzenia filtra spawalniczego: 45 x 115 mm**

Zastosowanie:

Spawanie MIG / MAG-, elektrodami, WIG, plazmowe

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,16 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 300 ms

Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 1 / 2 / 2

Opis techniczny

typ	WELDCAP
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	300 ms
Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 2 / 2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,16 ms
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza