

**HOLEX®****Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, TiAlN, Ø DC: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118800 24
GTIN	4045197037787
Klasa artykułu	12D

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - Ø **19 mm**.

HSS ze specjalną powłoką z TiAlN - lepsze właściwości skrawania (zapobiega tworzeniu się narostów na narzędziu).

**Zastosowanie:**

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

**w dostawie::****Bez kołka wypychacza.****wskazówka:**

- **większe wymiary i wiertła rurowe z HSS, o głębokości wiercenia 110 mm oraz wymiary pośrednie na zamówienie**
- **do smarowania wiertel rurowych zaleca się wysokowydajny olej obróbkowy (zob. nr 084210).**

norma: Norma zakładowa

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	24 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS

norma	Norma zakładowa
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykrawak

---

## Akcesoria

Zestaw wiertel rurowych z HSS	118825
-------------------------------	--------