

**Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 66****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091312 66
GTIN	4030913068091
Klasa artykułu	09R

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.

- **Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kryte przednie zapięcie na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.**
- **Dwie, naszywane kieszonki boczne.**
- **Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Więcej informacji na temat wielkości i kolorów znajdą Państwo po zeskanowaniu kodu QR.

Bluza w kolorach niebieski / niebieski marynarski pod nr 091311

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285 g/m²

odzież standardowa: Standard UV 801
 odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
 pranie: Pranie koloru w 60#

Opis techniczny

zakończenie rękawów	regulowany mankiet z zapięciem na rzep
fałdy na plecach	tak
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy	2
kieszenie boczne	nasadzane
liczba kieszeni bocznych	2
wielkość FR	62
ściągacz	pasek z gumą
zapięcie bluzy	zamek błyskawiczny
usytuowanie kieszeni na komórkę	na lewym rękawie
oznaczenie producenta	Highline
kryte zapięcie na plisie	tak
Rozmiar odzieżowy DE	66
Seria	Highline
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m ²
odzież standardowa	Standard UV 801
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem

suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	szary łupek / czarny