

Garant
Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 2,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111000 2,5
GTIN	4045197000156
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 2,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 20 – 30 mm

Ø chwytu D_s: 6,3 mm

długość całkowita L: 45 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

do Ø obrabianego przedmiotu	20 – 30 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Ø nom. D _c	2,5 mm
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D _s	6,3 mm
długość całkowita L	45 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków