

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tolerancja \varnothing nominalnej | k12 |
| kąt pogłębiania | 60 stopni |
| kierunek skrawania | prawe |
| chwyt | Kołek walcowy h7 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wykonywanie nakiełków |