

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø DC: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119000 18
GTIN	4014586240053
Klasa artykułu	03G

Opis**Wykonanie:**

wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN.

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

w dostawie::

Bez kołka centrującego.

wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Materiał ostrza

 ; HM

Opis techniczny

Ø nom. D _c	18 mm
Materiał ostrza ;	HM
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykrawak

Aksesoria

Zestaw wiertel rurowych z HM

119022