



## Wykrawaki kołowe kompletne (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym z HSS/E nr 119550, typ: 00/MK2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	119500 00/MK2
GTIN	4033591019225
Klasa artykułu	16B

### Opis

#### Wykonanie:

Wykrawak kołowy kompletny (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym HSS/E (nr 119550) do cięcia ciągłego bez zagłębiania w skrawanym materiale.

#### Zastosowanie:

**Do wiertarek stacjonarnych** do precyzyjnego wycinania otworów lub pierścieni.

#### wskazówka:

**Do wycinania pierścieni** przy wielkościach noży 00/.. i 00A na belce suportowej można instalować kilka uchwytów noży.

zakres wykrawania 1 nożem: 30 - 200 mm

Ø nawiertaka: 6 mm

stożek Morse'a: MK 2

### Opis techniczny

Ø nawiertaka	6 mm
zakres wykrawania 1 nożem	30 - 200 mm
stożek Morse'a	MK 2

