

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	119000 13
GTIN	4014586240008
Klasa artykułu	03G

**Opis****Wykonanie:**

**wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych** z uchwytem QuickIN.

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

**Długość całkowita: 77 mm** dla wszystkich wielkości.

**w dostawie::**

**Bez** kołka centrującego.

**wskazówka:**

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Materiał ostrza

&nbsp;; HM

**Opis techniczny**

Ø nomin.	13 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HM
pierścień barwny	bez

