

**Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091312 50
GTIN	4030913068015
Klasa artykułu	06I

Opis**Wykonanie:**

Świeża i nowoczesna kolekcja **Highline** z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.

Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.

- **Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Kryte przednie zapięcie na rzep.**
- **Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.**
- **Dwie, naszywane kieszonki boczne.**
- **Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Kurtka połączenie kolorów **niebieski i morski** pod nr 091311.

Opis techniczny

kryte zapięcie na plisie	tak
zakończenie rękawów	regulowany mankiet z zapięciem na rzep
zapięcie bluzy	zamek błyskawiczny
usytuowanie kieszeni na komórkę	na lewym rękawie
kieszenie boczne	nasadzane
Rozmiar odzieżowy DE	50
wielkość FR	46
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy	2
fałdy na plecach	tak
ściągacz	pasek z gumą
liczba kieszeni bocznych	2
Seria	Highline
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m ²
odzież standardowa	Standard UV 801
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturatura)
Prasowanie	gorący, do maks. 200°C
kolor	szary łupek / czarny
Rodzaj produktu	Kurtka robocza

