

**Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, Ø: 45 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 119000 45 |
| GTIN | 4014586240329 |
| Klasa artykułu | 03G |

Opis**Wykonanie:**

wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN.

Uchwyt QuickIN (system szybkiej wymiany, wymiana narzędzia bez klucza).

Pasuje do wiertarek rdzeniowych firmy FEIN; z adapterem również do wiertarek innych producentów. Wiertło rdzeniowe skrawa jedynie pierścień materiału, co pozwala na oszczędność czasu: 40-60%.

Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

w dostawie::

Bez kołka centrującego.

wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520, grupa 0 – wyposażenie warsztatowe.

Przy stosowaniu wiertel rurowych nr 119010 należy stosować kołek centrujący 119019.

Materiał ostrza

 ; HM

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-------|
| Ø nomin. | 45 mm |
| Materiał ostrza ; | HM |
| pierścień barwny | bez |

