

**Garant****Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 4
GTIN	4045197038388
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 4 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 40 – 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

długość całkowita L: 56 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	4 mm
tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	40 – 63 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
długość całkowita L	56 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków