



Wykrawaki kołowe kompletne (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym z HSS/E nr 119550, typ: LILIPUT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Klasa artykułu	16B

Opis

Wykonanie:

Wykrawak kołowy kompletny (bez pierścienia ochronnego) z 1 nożem skośnym HSS/E (nr 119550) do cięcia ciągłego bez zagłębienia w skrawanym materiale.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych do precyzyjnego wycinania otworów lub pierścieni.

wskazówka:

Do wycinania pierścieni przy wielkościach noży 00/.. i 00A na belce suportowej można instalować kilka uchwytów noży.

zakres wykrawania 1 nożem: 18 - 80 mm

Ø nawiertaka: 5 mm

Ø chwytu: 10 mm

Opis techniczny

Ø nawiertaka	5 mm
zakres wykrawania 1 nożem	18 - 80 mm
Ø chwytu	10 mm

