

Garant**Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111000 10
GTIN	4045197000217
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 10 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: > 250 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

długość całkowita L: 100 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
Ø nom. D _c	10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	> 250 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	100 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków