

**duMONT****Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, Tolerancja H9, typ: 14D1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290407 14D1
GTIN	662600888381
Klasa artykułu	29J

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.**

**w dostawie::**

Przepychacze z wkładkami.

**wskazówka:**

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

długość przepychania: 353 mm

Szerokość rowków wpustowych: 14 mm

Głębokość rowków wpustowych: 3,8 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 44 - 50 mm

długość przepychania w stali: 25 - 150 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 5050 kg

## Opis techniczny

długość przepychania	353 mm
szerokość grzbietu	14,39 mm
ilość przejść	3
do Ø otworów wg DIN 6885	44 - 50 mm
Szerokość rowków wpustowych	14 mm
Głębokość rowków wpustowych	3,8 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	5050 kg
długość przepychania w stali	25 - 150 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS

## Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 typ 14D1	290410 14D1
--	-------------