

duMONT**Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, Tolerancja P9, typ: 14D1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290406 14D1
GTIN	662600888091
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:****Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.****w dostawie::**

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKII PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

długość przepychania: 353 mm

Szerokość rowków wpustowych: 14 mm

Głębokość rowków wpustowych: 3,8 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 44 - 50 mm

długość przepychania w stali: 25 - 150 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 5050 kg

Opis techniczny

Głębokość rowków wpustowych	3,8 mm
Szerokość rowków wpustowych	14 mm
ilość przejść	3
długość przepychania	353 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	44 - 50 mm
szerokość grzbietu	14,39 mm
długość przepychania w stali	25 - 150 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	5050 kg
Materiał ostrza 	HSS

Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 typ 14D1	290410 14D1
--	-------------