

duMONT**Przepychacze do rowków wpustowych i klinowych, HSS, Tolerancja P9, typ: 4B1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290406 4B1
GTIN	662600888039
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

w dostawie::

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKII PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

 HSS

długość przepychania: 172 mm

Szerokość rowków wpustowych: 4 mm

Głębokość rowków wpustowych: 1,8 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 11 - 12 mm

długość przepychania w stali: 8 - 42 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 550 kg

Opis techniczny

do Ø otworów wg DIN 6885	11 - 12 mm
długość przepychania w stali	8 - 42 mm
ilość przejść	2
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	550 kg
długość przepychania	172 mm
szerokość grzbietu	6,46 mm
Głębokość rowków wpustowych	1,8 mm
Szerokość rowków wpustowych	4 mm
Materiał ostrza 	HSS

Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 typ 4B1	290410 4B1
---	------------