

duMONT**Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, Tolerancja H9, typ: 3A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290407 3A
GTIN	662600888213
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

w dostawie::

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

 ; HSS

długość przepychania: 127 mm

Szerokość rowków wpustowych: 3 mm

Głębokość rowków wpustowych: 1,4 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 8 - 10 mm

długość przepychania w stali: 6 - 30 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 300 kg

Opis techniczny

szerokość grzbietu	3,25 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	8 - 10 mm
ilość przejść	2
Szerokość rowków wpustowych	3 mm
Głębokość rowków wpustowych	1,4 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	300 kg
długość przepychania w stali	6 - 30 mm
długość przepychania	127 mm
Materiał ostrza 	HSS

Akcesoria

Wkładki do przepychaczy nr 290405 typ 3A	290410 3A
--	-----------