

Garant**Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111250 4
GTIN	4045197000507
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Lewotnące**, śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 4 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 40 – 63 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

długość całkowita L: 56 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Ø nom. D _c	4 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	40 – 63 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	56 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	lewe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków