

**Nawiertaki z HSS A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111005 2
GTIN	4045197255280
Klasa artykułu	12A

Opis**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętnie rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 2 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 15 – 20 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

długość całkowita L: 40 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

do Ø obrabianego przedmiotu	15 – 20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
Ø nom. D _c	2 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	40 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków