

**Garant**
**Nawiertaki z HSS B, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111520 1,6
GTIN	4045197000897
Klasa artykułu	11A

**Opis**
**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym** (kątem ochronnym 120°), z rowkami skrętnymi.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 1,6 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 10 – 15 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6,3 mm

długość całkowita L: 45 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	1,6 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	10 – 15 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6,3 mm
długość całkowita L	45 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 333

typ	B
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k12
kąt pogłębienia	120 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków