

**Elastyczne pilniki diamentowe 14 × 165 mm, Ziarnistość: D64 μm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529115 D64
GTIN	4045197994660
Klasa artykułu	51G

**Opis****Wykonanie:**

Pilnik polerski z **elastycznym metalowym korpusem podstawowym**. Strona wierzchnia z **elastycznego materiału PU**, z jednej strony powłoka z ziarna diamentowego. Jednorodny efekt szlifowania dzięki multikrystalicznym diamentom.

**Zalety:**

Wyliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

**Zastosowanie:**

Idealne rozwiązanie do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach. Nadają się do **materiałów twardych, jak węgliki spiekane, żeliwo, stale hartowane, ceramika i metale kolorowe**.

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 14 mm

długość: 165 mm

ziarnistość: polerowanie

**Opis techniczny**

ziarnistość	D64
ziarnistość	polerowanie
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	14 mm
długość	165 mm

