

**Elastyczne pilniki diamentowe 14 × 165 mm, Ziarnistość: D3 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529115 D3
GTIN	4045197994684
Klasa artykułu	51G

Opis**Wykonanie:**

Pilnik polerski z **elastycznym metalowym korpusem podstawowym**. Strona wierzchnia z **elastycznego materiału PU**, z jednej strony powłoka z ziarna diamentowego.

Zalety:

Wyliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach. Nadają się do **materiałów twardych, jak węgliki spiekane, żeliwo, stale hartowane, ceramika i metale kolorowe**.

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 14 mm

długość: 165 mm

ziarnistość: Polerowanie na połysk

Opis techniczny

ziarnistość	Polerowanie na połysk
ziarnistość	D3
Materiały ścierne	diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	14 mm
długość	165 mm

