

**Garant****Diamantowe paski polerskie CaraFin elastyczne, 25×120 mm, Ziarnistość: D15µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557521 D15
GTIN	4045197994707
Klasa artykułu	51G

**Opis****Wykonanie:**

**Diamantowe narzędzia do polerowania CaraFin** z jednej strony powlekane **diamentem monokrystalicznym**. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie **większe ścieranie** w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.

Paski polerskie **samoprzylepne**. Strona wierzchnia **z elastycznego materiału PU**, z jednej strony powłoka z monokrystalicznego diamentu.

**Zaleta:**

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

Z wysokogatunkowej, **elastycznej pianki poliuretanowej**.

**Zastosowanie:**

Z uchwytem do taśm ściernych nr 557900.

Do polerowania na mokro i suchu. **Polerowanie końcowe** miękkich i twardych materiałów. Pracować z małym naciskiem.

**Pasuje do:**

Giętki uchwyt do taśm ściernych nr 557900.

**Opis techniczny**

oznaczenie ziarnistości	D
długość	120 mm
szerokość	25 mm
wymiary	25×120 mm
stopień wypolerowania	Polerowanie końcowe

Seria	CaraFin
Atrybut nazwy produktu	25×120 mm
Rodzaj produktu	bloczek polerski

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węgielny spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmacnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		