

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M3,5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M3,5X0,5
GTIN	4045197997722
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 3 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	7 mm
Ø otworu rdzenia	3 mm
Chwyt kwadratowy □	3 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	3,5 mm
długość całkowita L	56 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	0,5 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3,5×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik