

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M10X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M10X1,5
GTIN	4045197998071
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,5 mm
głębokość gwintu	20 mm
Ø gwintu	10 mm
Chwyt kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni

długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	10 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik