

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M5X0,8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M5X0,8
GTIN	4045197997838
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
długość całkowita L	70 mm
Ø gwintu	5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni

