

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M19X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M19X0,35
GTIN	4045197998682
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,65 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	18,65 mm
głębokość gwintu	38 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	140 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

skok gwintu	0,35 mm
Ø gwintu	19 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	12 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M19 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik