

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M4X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M4X0,35
GTIN	4045197997746
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,65 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	4,5 mm
głębokość gwintu	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4 mm
długość całkowita L	63 mm
Ø otworu rdzenia	3,65 mm

skok gwintu	0,35 mm
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik