

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M41X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M41X0,5
GTIN	4045197625243
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	40,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Ø gwintu	41 mm
głębokość gwintu	82 mm
skok gwintu	0,5 mm

norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	24 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M41 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik