

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M27X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130001 M27X2
GTIN	4062406002169
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø otworu rdzenia	25 mm
Ø gwintu	27 mm
głębokość gwintu	54 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	160 mm

skok gwintu	2 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	27
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik