

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, MF: M3,5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130005 M3,5X0,5
GTIN	4062406004071
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 3 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	3 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	3 mm

Ø gwintu	3,5 mm
głębokość gwintu	7 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L	56 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3,5 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik