

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M8X0,75
GTIN	4062406007867
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 371
skok gwintu	0,75 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	8 mm

