

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M52X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M52X2
GTIN	4062406010881
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 50 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	2 mm
głębokość gwintu	104 mm
Ø otworu rdzenia	50 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	40 mm

